


Priključni vod KDI-SB202-BU25

Broj artikla: 30437

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona AC	≤ 300 V
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-10 ... 80 °C
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda	210 g
Električni priključak	Utičnica ravna / utičnica ravna M12x1 / Sub-D 5-polno / 25-polno
Struktura kabla	4 x 0,14 mm ²
Promjer kabla	4,5 ... 6,5 mm
Duljina kabla	5 m
Vrsta pričvršćenja	sa slijepom maticom Obujmica
Informacija o materijalu, slijepa matica	Mjed poniklano
Informacija o materijalu, kućište	PBT
Informacija o materijalu, plašt kabla	PUR
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bakrena slitina pozlačeno