



Beskontaktni prekidač SMTSO-1-PS-S-LED-24

Broj artikla: 30441

FESTO

u zavareno čvrstoj izvedbi, sa svjetlećom diodom i integriranim zaštitnim spojem, bez kompleta za pričvršćenje.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	Izvedba u bloku
Zasnovano na normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Posebne karakteristike	Imuno na polje zavarivanja Otporno na iskre kod zavarivanja
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	magnetski induktivno
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Točnost ponavljanja	0,2 mm
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Histereza	0,1 ... 1,5 mm
Uklopno vrijeme	35 ms
Isklopno vrijeme	20 ms
Maks. uklopna frekvencija	20 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Maks. uklopna snaga DC	6 W
Pad napona	3 V
Induktivni zaštitni spoj	prilagođeno svicima MZ, MY, ME
Preostala struja	0,01 mA
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Otpornost na preopterećenje	postoji
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni spoj 1, tip konektora	Utikači
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3
Električni spoj 1, tip ugradnje	Zakretno zabravljenje
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Material electrical contact	Brass, gold-plated
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	70 g
Material housing	PA PUR Cinkov tlačni lijev
Indikacija pogonske spremnosti	LED zeleni

Svojstvo	Vrijednost
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Mehanička zaštita	IP67
Otpornost na smetnje protiv magnetnih polja	50 - 60 Hz magnetno izmjenično polje
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L