


Prekidač blizine SMEO-1-LED-24-B

Broj dijela: 30459

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Konstrukcija | Blok konstrukcija |
| Odobrenje | RCM oznaka |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Mjerna veličina | Položaj |
| Princip mjerenja | elektromagnetski Reed |
| Temperatura okoline | -20 °C...70 °C |
| Točnost ponavljanja | 0.2 mm |
| Uklopni izlaz | s bipolarnim kontaktom |
| Funkcija sklopnog elementa | Normalno otvoren |
| Vrijeme uključivanja | 0.5 ms |
| Maksimalna frekvencija prebacivanja | 500 Hz |
| Maksimalna izlazna struja | 1 A |
| Maksimalni uklopni kapacitet AC | 27 VA |
| Maks. preklopni kapacitet DC | 27 W |
| Snaga kratkog spoja | ne |
| Otpornost na preopterećenje | nedostupno |
| Područje pogonskog napona AC | 12 V...27 V |
| Područje pogonskog napona DC | 12 V...27 V |
| Zaštita od obrnutog polariteta | ne |
| Električni priključak 1, vrsta priključka | kabel |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja | otvoreni kraj |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica | 3 |
| Smjer izlaznog priključka | uzdužno |
| Duljina kabela | 2.5 m |
| Boja omotača kabela | Siva |
| Materijal omotača kabela | TPE-U (PUR) |
| Vrsta montaže | s priborom |
| Položaj montaže | po želji |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Težina proizvoda | 85 g |
| Boja kućišta | crno |
| Materijal za kućište | Epoksidna smola PET ojačan Čelik |
| Prikaz uklopnog stanja | LED žuta |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -5 °C...70 °C |
| Klasa zaštite | IP67 |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |