

Zakretni pogon DRQ-50-270-PPV-A


Broj artikla: 30586

Proizvod u napuštanju

FESTO

za prepoznavanje pozicije, s podesivim prigušenjem u krajnjem položaju i zupčastim prignonom s kompenzacijom zračenosti.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	50
Kut prigušivanja	84 deg
Kut zakretanja	270 deg
Tolerancija krajnjih položaja	6 deg
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Zupčasta letva / mali zupčanik
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak	2,5 ... 10 bar
Maks. frekvencija zakretanja kod 6 bara	1,5 Hz
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Teorijski zakretni moment kod 6 bara	19 Nm
Dozvoljeni moment tromosti masa	0,016 kgm ²
Težina proizvoda	6.550 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Informacija o materijalu, pogonsko vratilo	Čelik za kaljenje
Informacija o materijalu, brtve	TPE-U(PU)