

Zakretni pogon DRQ-63-180-PPV-A


Broj artikla: 30589

Proizvod u napuštanju

FESTO

za prepoznavanje pozicije, s podesivim prigušenjem u krajnjem položaju i zupčastim prignonom s kompenzacijom zračenosti.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Veličina | 63 |
| Kut prigušivanja | 65 deg |
| Kut zakretanja | 180 deg |
| Tolerancija krajnjih položaja | 4 deg |
| Prigušivanje | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Zupčasta letva / mali zupčanik |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Pogonski tlak | 2,5 ... 10 bar |
| Maks. frekvencija zakretanja kod 6 bara | 1,1 Hz |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Teorijski zakretni moment kod 6 bara | 37 Nm |
| Dozvoljeni moment tromosti masa | 0,04 kgm ² |
| Težina proizvoda | 9.500 g |
| Vrsta pričvršćenja | s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak | G3/8 |
| Informacija o materijalu, pogonsko vratilo | Čelik za kaljenje |
| Informacija o materijalu, brtve | TPE-U(PU) |