


V spoj savitljivih cijevi V-PK-2

Broj artikla: 30918

FESTO

s nasadnim priključcima



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	1,5 mm
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Pneumatski priključak	PK-2
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	POM