


Spojni vod KMC-1-24DC-2,5-LED

Broj artikla: 30931

FESTO

pred ugrađeno, za C- i N1-magnet.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Indikacija stanja sklapanja	LED
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	170 g
Električni priključak	Utičnica Plug pattern type A to EN 175301-803
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Priključak zaštitnog vodiča	postoji
Duljina kabela	2,5 m
Promjer kabela	6 mm
Struktura kabela	3x0,75
Mehanička zaštita	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material cable sheath	PVC
Material housing	PC
Material electrical contact	Bronca