


# Prekidač blizine SMPO-1-H-B

Broj dijela: 31008

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	Blok konstrukcija
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Princip mjerenja	magnetski
Radni tlak	2 bar...6 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Temperatura okoline	-15 °C...60 °C
Ponovljivost vrijednosti prebacivanja	+/- 0,2 mm
Vrijeme uključivanja	30 ms
Vrijeme isključivanja	25 ms
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom s priborom
Funkcija ventila	3/2
Pneumatski priključak	Utikač PK-3
Težina proizvoda	14 g
Materijal za kućište	Mesing PA POM
Prikaz uklopnog stanja	optički
Klasa zaštite	IP65
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L