


Viličasta glava SG-M6

Broj artikla: 3110

★ Osnovni proizvodni program

sa šestobridnom maticom, za oscilirajuće pričvršćenje cilindra (na strani klipnjače) po DIN ISO 8140.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	M6
Odgovara normi	DIN 71752 ISO 8140
Navojni priključak	Unutarnji navoj M6
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	22 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting pin	Čelik pocinčano
Material clevis	Čelik pocinčano
Material nut	Čelik pocinčano