

Nosač ležaja LBG-63

Broj artikla: 31764

FESTO

za sferno uležištenje sa zakretnom prirubnicom SSNG ili zglobnom glavom SGS kod cilindara DNGU, DNG, DNC.
ili za sferno uležištenje sa zakretnom prirubnicom SNCS ili zglobnom glavom SGS kod cilindara AEN, ADN, ADNP.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	63
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	580 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting	Nehrđajući čelični lijev
Material mounting pin	Čelik za kaljenje
Material lock	Opružni čelik