


# Nosač ležaja LBG-125

Broj artikla: 31767

FESTO

za sferično uležištenje sa zakretnom prirubnicom SSNG ili zglobnu glavu SGS kod cilindara DNGU, DNG, DNC.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	125
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	4.140 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting	Lijev s kuglastim grafitom
Material mounting pin	Čelik za kaljenje
Material lock	Opružni čelik