


# Jedinica za vođenje EAGF-P1-KF-16-100

Broj artikla: 3192934  
Proizvod u napuštanju

FESTO

Za električni cilindar EPCO:

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2025. Alternativni proizvod vidi  
Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	16
Hod	100 mm
Povratna zračnost	0 µm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodilica
Maks. ubrzanje	25 m/s <sup>2</sup>
Maks. brzina	1 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Maks. sila Fy	160 N
Max. sila Fy statička	355 N
Maks. sila Fz	160 N
Max. sila Fz statička	355 N
Maks. moment Mx	6 Nm
Maks. moment Mx statički	13 Nm
Maks. moment My	4 Nm
Maks. moment My statički	9 Nm
Maks. moment Mz	4 Nm
Maks. moment Mz statički	9 Nm
Sila posmaka	3,2 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	160 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	600 g
Prirast težine po 10 mm hoda	8 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	8 g
Centar gravitacije za masu u pokretu s 0 mm hodom	29 mm
Dodatno dopuštenje za centar gravitacije za masu u pokretu po hodu od 10 mm	4,5 mm
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of guide component	Čelik za poboljšanje tvrdo kromirano
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material yoke plate	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano