


Sabirnički čvor CPX-M-FB41

Broj artikla: 3228960

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja) 50 mm x 107 mm x 80 mm
Feldbus sučelje	1x SCRJ push-pull utičnica, AIDA
Dijagnoza specifična za uređaj	Channel and module-oriented diagnostics Podnaponski moduli Diagnostics memory
Potpora konfiguracije	GSDML datoteka
Parametriranje	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup Parametri sustava
Dodatne funkcije	Aciklički pristup podacima preko Feldbusa Aciklički pristup podacima preko Etherneta Fast Start Up (FSU) Kanalno-orijentirana dijagnostika pomoću sabirnice polja "fieldbus-a" Start parametriziranja u normal tekstu preko Feldbusa Status sustava može se prikazati preko procesnih podataka Dodatni interface dijagnoze za uređaje za rukovanje
Elementi za posluživanje	DIL sklopka Opcijska memorijska kartica
Baud brzina	100 Mbit/s
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Typ. 125 mA
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	280 g
Maksimalni volumen adrese za izlaze	64 Byte
Maksimalni volumen adrese za ulaze	64 Byte
Protokol	PROFINET RT
LED-pokaz specifičan za sabirnicu	M/P: Maintenance/PROFenergy NF: Greška u mreži TP1: Mreža aktivna, port 1 TP2: ne koristi se
LED-pokaz specifičan za proizvod	M: modificirati, parametriranje PL: Opskrba teretom PS: Napajanje elektronike, napajanje senzora SF: Sustavna greška
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminijski tlačni lijev