



# Okrugli cilindar DGS-25-140-PPV-A

Broj artikla: 32442  
Proizvod u napuštanju

FESTO

s obostrano podesivim prigušenjem u krajnjim položajima.  
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi  
Support Portal.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                            | Vrijednost  |
|-------------------------------------|---|
| Hod                                 | 140 mm  |
| Promjer klipa                       | 25 mm   |
| Prigušivanje                        | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo   |
| Prepoznavanje pozicije              | za beskontaktni prekidač                          |
| Varijante                           | jednostrana klipnjača                             |
| Pogonski tlak                       | 1 ... 12 bar                                      |
| Način funkcioniranja                | dvoradno  |
| Pogonski medij                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |