

Jedinica klizača SPZ-16-10-P-A

Broj artikla: 32719

Proizvod u napuštanju

FESTO

s dvije klipnjače (Twin klizne jedinice), za beskontaktnu detekciju položaja.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi

Support Portal.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hod | 10 mm |
| Podesivo područje krajnjih položaja/duljina | 10 mm |
| Promjer klipa | 16 mm |
| Vrste pogona, jedinica pogona | Klizač |
| Prigušivanje | Pneumatsko prigušenje s metalnim fiksnim graničnikom |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vodilica | Klizna vodilica |
| Konstruktivna struktura | Vodilica |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Pogonski tlak | 1 ... 10 bar |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje | 180 N |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 180 N |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Material cover | Aluminijska legura za gnječenje |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminijska legura za gnječenje |
| Material piston rod | visokolegirani čelik, nehrđajući |