


Pričvršćenje nogicama HNG-80

Broj artikla: 32951
Proizvod u napuštanju

FESTO

za cilindre DNG, DNGU.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2015. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	80
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Odgovara normi	ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	1.080 g
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, pričvršćenje	Čelik pocinčano
Informacija o materijalu, vijci	Čelik pocinčano