


Ležajni dio LNZG-40/50

Broj artikla: 32960

FESTO

(2 komada) za cilindre s pričvršćenjem zakretnim rukavcem DNGZS.
Ovo se učvršćenje može primijeniti također kod cilindara DNC , DNG i DNGU sa zakretnom prirubnicom u sredini ili sa zakretnim prstenom .



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40/50
Zasnovano na normi	ISO 15552
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Težina proizvoda	129 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting	Aluminijska legura za gnječenje
Material bearing	Plastika