


# Ležajni dio LNZG-100/125

Broj artikla: 32962

FESTO

(2 komada) za cilindre s pričvršćenjem zakretnim rukavcem DNGZS.  
Ovo se učvršćenje može primijeniti također kod cilindara DNC , DNG i DNGU sa zakretnom prirubnicom u sredini ili sa zakretnim prstenom .



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	100/125
Zasnovano na normi	ISO 15552
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Težina proizvoda	306 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting	Aluminijska legura za gnječenje
Material bearing	Plastika