

Zakretna prirubnica SNG-50


Broj artikla: 32970

Proizvod u napuštanju

FESTO

za cilindre DNG, DNGU, odgovarajuće ležajno postolje LSNG, LSNSG.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2014. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	50
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	250 g
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, pričvršćenje	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, svornjak	Čelik pocinčano
Informacija o materijalu, vijci	Čelik pocinčano
Informacija o materijalu, osigurač	Opružni čelik, pocinčan