


Prekretni polužni ventil KH/O-3-PK-3

Broj artikla: 33003

FESTO

s nasadnim priključkom za savitljivu cijev NW 3. Već prema izboru priključaka, neaktivirana je funkcija s prolazom ili bez prolaza.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|------------------------------------|
| Funkcija ventila | 3/2 otvoren/zatvoren, monostabilan |
| Normalni nazivni protok | 80 l/min |
| Pogonski tlak | 0 ... 8 bar |
| Konstruktivna struktura | Sjedište klipa |
| Nazivni promjer | 2,5 mm |
| Vrsta upravljanja | direktno |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Sila aktiviranja za osnovni položaj zatvoren | 7,5 N |
| Sila aktiviranja za osnovni položaj otvoren | 6,5 N |
| Težina proizvoda | 20 g |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom |
| Pneumatski priključak 1 | PK-3 |
| Pneumatski priključak 2 | PK-3 |
| Pneumatski priključak 3 | PK-3 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Plastika |