



PE pretvarač PE-1/8

Broj dijela: 3344

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-1
Odobrenje	CCC
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
Mjerna veličina	Relativni pritisak
Metoda mjerenja	Pneumatsko-električni pretvarač tlaka
Radni tlak	0.08 MPa...1 MPa 0.8 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Uklopni izlaz	na temelju kontakta
Funkcija prebacivanja	Threshold value with fixed hysteresis
Funkcija sklopnog elementa	Mjenjač
Točka uključivanja max.	0.8 bar
Min. točka isključivanja	0.2 bar
Maks.preklopni izlazni napon AC	250 V
Maks.preklopni izlazni napon DC	250 V
Kategorija korištenja induktivno opterećenje	AC-14 DC-13
Kategorija korištenja omskog opterećenja	AC-12 DC-12
Električni priključak	4-žični kabel
Električni priključak 1, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 1, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Duljina kabla	1 m
Materijal omotača kabla	PVC
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Položaj montaže	po želji
Pneumatski priključak	G1/8
Težina proizvoda	225 g

Svojstvo	Vrijednost
Materijal za kućište	Aluminij, eloksirani Lijevani cink
Materijalna membrana	CR
Opcije podešavanja	trajno postavljeno
Klasa zaštite	IP65
Izolacijski napon	2 kV
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Stupanj onečišćenja	3