


Prednja jedinica ERMH-8-P-E17-30

Broj artikla: 3385152
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	8
Konstruktivna struktura	Elektromehanički okretni modul s provodom zraka
Položaj ugradnje	proizvoljno
Kut okretanja	beskonačno
Prijenosni odnos prigona	30:1
Nazivni okretni moment	0,75 Nm
Točnost ponavljanja	±0,01 °
Maks. aksijalna sila	200 N
Težina proizvoda	1.095 g
Trajanje uključenosti	100 %
Nazivna struja, motor	0,31 A
Vrsta motora	Servomotor
Nazivni promjer	4 mm
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	350 l/min
Maks. brzina vrtnje na gonjenoj strani	200 1/min
Nazivni pogonski napon AC	230 V
Nazivna snaga motora	9,2 W
Vršna struja	0,61 A
Maks. prekretni moment statički	15 Nm
Vršni okretni moment	1,8 Nm
Dozvoljeni moment tromosti masa tereta	0,0026 kgm ²
Pneumatski priključak	G1/8
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Materijal - napomena	RoHS sukladno