


# Spojka EAMD-67-51-19-32X32-U

Broj artikla: 3398671

FESTO

je element pogona koji prenosi rotacionu energiju gibanja koračnog ili servomotora.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihвата	19 mm
Promjer 2 prihвата	32 mm
Veličina	67
Nazivna duljina	51 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	374 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi okretni moment	113 Nm
Težina proizvoda	745 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno