



Prekretni polužni ventil LS-4-1/8

Broj artikla: 3416

FESTO

s jednostranim djelovanjem, predupravljano, neaktivirano nema prolaza



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	4/2 monostabilan
Način aktiviranja	mehanički
Normalni nazivni protok	128 l/min
Operating pressure MPa	0,35 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	3,5 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Tanjur - sjedište
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Nazivni promjer	3,5 mm
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta upravljanja	predupravljano
Opskrba zrakom upravljanja	interno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Medij upravljanja	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Uputa za dinamičku silu	Uklonna frekvencija min. 1/godinu
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Sila aktiviranja	2,23 N
Težina proizvoda	220 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Pneumatski priključak 4	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	Aluminij eloksirano