



# ILI član OS-1/2

Broj artikla: 3427

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	ILI funkcija
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Normalni nazivni protok	5.000 l/min
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Nazivni promjer	12 mm
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Pneumatski priključak 3	G1/2
Materijal - napomena	RoHS sukladno