



Magnetni ventil MOYH-3-2,3-L-LED

Broj artikla: 34302

FESTO

Mini pneumatika s magnetnim svitkom i pomoćnim ručnim aktiviranjem,
bez utičnice.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 otvoren, monostabilan
Normalni nazivni protok	170 l/min
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Mehanička zaštita	IP40 s utičnicom
Nazivni promjer	2,3 mm
Vrsta upravljanja	predupravljano
Vrijeme sklapanja isklj	23 ms
Vrijeme uklapanja uklj	8 ms
Trajanje uključenosti	100%
Parametri svitka	24V DC: 1,8W
Pogonski medij	osušeni zrak, nauljen ili nenauljen
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	65 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča Grupni modul
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča Grupni modul
Pneumatski priključak 3	Priključna ploča Grupni modul
Pneumatski priključak 4	Grupni modul
Pneumatski priključak 5	Grupni modul
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev