


Jedinica za vođenje FENG-80- -GF

Broj artikla: 34485

FESTO

s kliznim vođenjem, služi za osiguranje od zakretanja, nudi visoku točnost vođenja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	80
Hod	10 ... 500 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Klizna vodilica
Konstruktivna struktura	Vodilica
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Sila posmaka	70 N
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	76 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	10.720 g
Prirast težine po 10 mm hoda	76 g
Centar gravitacije za masu u pokretu s 0 mm hodom	54 mm
Dodatno dopuštenje za centar gravitacije za masu u pokretu po hodu od 10 mm	3,9 mm
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of guide component	visokolegirani čelik
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Čelik za poboljšanje