

# Zakretna prirubnica SNGB-32


Broj artikla: 34540

Proizvod u napuštanju

FESTO

za cilindre DNG, DNGU, odgovarajuće postolje ležaja LN, LSN.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2014. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	32
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-40 ... 90 °C
Težina proizvoda	125 g
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, pričvršćenje	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, svornjak	Čelik pocinčano
Informacija o materijalu, ležaj	Plastika
Informacija o materijalu, vijci	Čelik pocinčano
Informacija o materijalu, osigurač	Opružni čelik, pocinčan