



Vremenski usporni ventil VZO-A-3-1/4

Broj artikla: 3464

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	600 l/min
Podesivo usporno vrijeme	0 ... 30 s
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	G1/8 G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno