



Upravljeni kontrolni ventili

HGL-1/8-NPT

Broj artikla: 34877

FESTO

s brtvenim prstenom OL.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	povratna funkcija koja se oslobađa
Pneumatski priključak 1	1/8 NPT
Pneumatski priključak 2	1/8 NPT
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje
Normalni nazivni protok	0 ... 260 l/min
Operating pressure MPa	0,03 ... 1 MPa
Pogonski tlak	0,3 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,2 ... 1 MPa
Tlak upravljanja	2 ... 10 bar
Pilot pressure	29 ... 145 psi
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 80 °C
Materijal - napomena	RoHS sukladno