


# Pneumatski ventil VLX-2-1-MS-NPT

Broj dijela: 34926

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Membranski ventil
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	NPT1
Nazivna veličina	25 mm
Funkcija ventila	2/2 zatvoren, monostabilan
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Tlak medija	1 bar...10 bar
Ispušna funkcija	ne može se prigušiti
Vrsta povrata	pneumatska opruga
Vrsta poreza	upravljan pilotom
Priključak pomoćnog regulacijskog zraka 12	M5
Kontrolni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
srednji	filtrirani komprimirani zrak, finoća filtera 200 µm
Srednja temperatura	-10 °C...80 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Normalni nazivni protok	14000 l/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Materijal za kućište	Mesing
Materijalni vijci	visokolegirani nehrđajući čelik
Vijak s brojem materijala	1.4301
Težina proizvoda	1010 g