

Solenoidni svitak VACC-S18-70-K4-3U-EX4D

Broj dijela: 3504639

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Vrsta aktiviranja | električni |
| Položaj montaže | po želji |
| Indikator položaja prekidača | ne |
| Radnog ciklusa | 100% |
| Klasa izolacije | H |
| Parametri zavojnice | 230 V AC: 50/60 Hz, snaga 7,0 VA 230 V DC: 7,0 W. |
| Dopuštene fluktuacije napona | -15 % / +10 % |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU direktivi o zaštiti od eksplozije (ATEX) prema EU RoHS direktivi |
| Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU | EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX) |
| Zaštita od eksplozije | Zona 1 (ATEX) Zona 1 (IEC-EX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (IEC-EX) Zona 22 (ATEX) |
| Tijelo za izdavanje certifikata | BVS15ATEXE135 IECExBVS.15.0116 |
| ATEX kategorija plina | II 2G |
| ATEX kategorija prašine | II 2D |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex plin | Ex db IIC T6, T5, T4 Gb |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina | Ex tb IIIC T85 ° C, T95 ° C, T130 ° C Db |
| Temperatura okoline Ex | T4, T130 ° C: -50 ° C ≤ Ta ≤ + 90 ° C T5, T95 ° C: -50 ° C ≤ Ta ≤ + 55 ° C T6, T80 ° C: -50 ° C ≤ Ta ≤ + 40 ° C |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 4 - posebno jako opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Klasa zaštite | IP65 |
| Težina proizvoda | 1700 g |
| Električni priključak | Priključna kutija, navoj za ulaz kabela M20x1,5 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal solenoida | Kovana aluminijska legura Sivi lijev |

