


Jedinica za vođenje FEN-8/10- -KF

Broj artikla: 35197

FESTO

s kugličnim vođenjem, služi za osiguranje od zakretanja, nudi visoku točnost vođenja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	8/10
Hod	1 ... 100 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodilica
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. sila Fy	450 N
Max. sila Fy statička	680 N
Maks. sila Fz	450 N
Max. sila Fz statička	680 N
Maks. moment Mx	11 Nm
Maks. moment Mx statički	16 Nm
Maks. moment My	5 Nm
Maks. moment My statički	7 Nm
Maks. moment Mz	5 Nm
Maks. moment Mz statički	7 Nm
Sila posmaka	15 N
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	8 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	300 g
Prirast težine po 10 mm hoda	8 g
Centar gravitacije za masu u pokretu s 0 mm hodom	30 mm
Dodatno dopuštenje za centar gravitacije za masu u pokretu po hodu od 10 mm	4,9 mm
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of guide component	Čelik za poboljšanje
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy