


Blok za dvoručno upravljanje ZSB-1/8

Broj artikla: 3527

FESTO

Sigurnosni ugradni element s dvoručnim aktiviranjem.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	4 mm
Način aktiviranja	pneumatski
Konstruktivna struktura	Dosjedni ventil s povratnom oprugom
Pogonski tlak	3 ... 8 bar
Normalni nazivni protok	50 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-strojevi-smjernica
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	490 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem po izboru:
Priključak, upravljački pomoćni zrak 12	G1/8
Priključak, upravljački pomoćni zrak 14	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Pneumatski priključak 4	G1/8
Pneumatski priključak 5	G1/8
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano