

Usisna zdjelica komplet VASB-100-1/4-NBR

Broj artikla: 35416

FESTO

s brtvenim prstenom OL.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	4 mm
Promjer usisne zdjelice	100 mm
Efektivni promjer usisavanja	85 mm
Položaj priključka	gore
Oblik usisnika	okrugli nabrani mijeh 1,5-struki
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Sila odvajanja kod vakuuma 70%	397 N
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	397 N
Navoj za pričvršćenje	G1/4
Pričvršćenje usisne zdjelice	G 1/4
Vakuumski priključak	G1/4
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Material of threaded plug	Cinkov tlačni lijev
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	NBR