

# Međuploča regulatora tlaka LR-ZP-B-D-3

Broj dijela: 35426

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	ISO 5599-1
Integrirana funkcija	Regulator pritiska
Konstruktivna struktura	Klip
Raspon regulacije tlaka	0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi
Ulazni tlak 1	14 bar 1.4 MPa 203 psi
Odobrenje	UL - Prepoznato (OL)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Težina proizvoda	1220 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Lijevani aluminij Čelik