

Vakuumska usisna sapnica VAD-ME-I-3/8

Broj artikla: 35533



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

s integriranim magnetnim ventilom za uklj./isklj. vakuuma i impuls za odbacivanje

Preporuča se nezauljeni stlačeni zrak .

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer, Lavalova sapnica	2 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ejektorska karakteristika	visoki vakuum
Integrirana funkcija	Ventil impulsa odbacivanja, električni Zaporni ventil električni
Konstruktivna struktura	T oblik
Pogonski tlak	1,5 ... 8 bar
Maks. vakuum	90 %
Trajanje uključenosti	100 %
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Električni priključak	Utikači
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1	G1/4
Vakuumski priključak	G3/8
Material housing	Aluminij