

Vakuumska usisna sapnica VAD-ME-1/4

Broj artikla: 35555



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

s integriranim magnetnim ventilom

Preporuča se nezauljeni stlačeni zrak .

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer, Lavalova sapnica	1,4 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ejektorska karakteristika	visoki vakuum
Integrirana funkcija	Zaporni ventil električni
Konstruktivna struktura	T oblik
Pogonski tlak	1,5 ... 8 bar
Maks. vakuum	85 %
Trajanje uključenosti	100 %
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	0 ... 40 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Težina proizvoda	212 g
Električni priključak	Utikači
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1	G1/8
Vakuumski priključak	G1/4
Material housing	Aluminij