


# Svjetlosna brtva MV-LD-12-24DC

Broj artikla: 35558

FESTO

za magnetne ventile MV.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Indikacija sklopnog položaja	LED
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Težina proizvoda	1,6 g
Električni priključak	Plug pattern type B to EN 175301-803 prema DIN EN 175301-803 četverokutni oblik MSV
Područje pogonskog napona DC	12 ... 24 V
Priključak zaštitnog vodiča	postoji
Nazivna snaga svjetleće brtve	0,05 W
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	TPE-U(PU)
Boja	transparentno