

Brzi navojni spoj CK-M5-PK-3

Broj artikla: 3561

FESTO

Vanjski navoj s brtvenim prstenom, metalna izvedba



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	2 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Veličina pakiranja	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Uputa za pogonski tlak	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice)
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	1,33 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj M5
Pneumatski priključak 2	za gibljivu cijev vanjskog promjera 4 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 3 mm s maticom
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Material of threaded plug	Čelik, pocinčan
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material sealing ring	NBR visokolegirani čelik, nehrđajući