



Zaporni ventil HE-1/4-DB-MINI

Broj artikla: 3563687
Proizvod u napuštanju

FESTO

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2024. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Serija	DB
Veličina	Mini
Mjera rastera	44 mm
Konstruktivna struktura	Uklopni ventil
Način aktiviranja	ručno
Princip brtvljenja	mekano
Funkcija odlaznog zraka	ne prigušuje se
Osiguranje aktiviranja	Stremen (opcija)
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Vrsta upravljanja	direktno
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
C vrijednost	6,3 l/sbar
b-vrijednost	0,8
Normalni nazivni protok	2.300 l/min
Normalni nazivni protok 2-3	700 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s prolaznim provrtom
Težina proizvoda	66 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Material Piston slide	POM
Material seals	FPM
Material housing	PA ojačan