

Usisna zdjelica VAS-8-M5-PUR

Broj artikla: 36135

FESTO

s brtvenim prstenom OL.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	2 mm
Promjer sisaljke	8 mm
Efektivni promjer usisavanja	5,5 mm
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore okruglo, standard
Pogonski medij	atmosferski zrak
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Sila odvajanja kod vakuuma 70%	1,6 N
Navoj za pričvršćenje	M5
Pričvršćenje sisaljke	M5
Vakuumski priključak	M5
Tvrdoća po Shoreu	62
Informacija o materijalu, navojni čep	Mjed
Informacija o materijalu, sisaljka	TPE-U(PU)