

Beskontaktni prekidač SMEO-4U-K-LED-24


Broj artikla: 36198

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

s Reedovim kontaktom i svjetlećom diodom, bez kompleta za pričvršćenje.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	okruglo
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Princip mjerenja	magnetični Reed
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Točnost ponavljanja	0,2 mm
Uklopni izlaz	s kontaktom, bipolarno
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Uklopno vrijeme	$\leq 0,5$ ms
Isklopno vrijeme	0,03 ms
Maks. uklopna frekvencija	800 Hz
Maks. izlazna struja	500 mA
Maks. uklopna snaga DC	10 W
Induktivni zaštitni spoj	prilagođeno svicima MZ, MY, ME
Otpornost na kratki spoj	ne
Područje pogonskog napona DC	12 ... 27 V
Preostala valovitost	10 %
Zaštita od zamjene polova	ne
Električni spoj 1, tip konektora	Kabel
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Duljina kabla	2,5 m
Boja, kablanski plašt	sivo
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	70 g
Material housing	PET
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L