


Spojni vod

NEBV-B2W3F-P-K-0.3-N-M12W3

Broj artikla: 3679773

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvola	c CSA us (OL)
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Dodatne funkcije	Zaštitni krug
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Težina proizvoda	60 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Kutni
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Plug pattern type B to industry standard, 11 mm
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	3
Električni spoj 1, tip ugradnje	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, dizajn	okruglo
Električni spoj 2, tip konektora	Utikači
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Kutni
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101
Električni spoj 2, broj pinova/žica	5
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	3
Električni spoj 2, tip ugradnje	Vijak za zaključavanje s hex SW13
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Područje pogonskog napona AC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon AC	24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Priključak zaštitnog vodiča	postoji
Duljina kabela	0,3 m
Svojstvo vodiča	Standard
Uvjeti ispitivanja kabela	Uvjeti ispitivanja na upit
Promjer kabela	5,9 mm
Odstupanje promjera kabela	± 0,3 mm
Struktura kabela	3x0,75
Mehanička zaštita	IP67
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-25 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-25 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kabelski plašt	sivo

Svojstvo	Vrijednost
Material housing	TPE-U(PUR)
Boja, kućište	crno
Material of union nut	Cinkov tlačni lijev poniklano
Material insulation	PP