


Spojnica EAMD-25-22-9-10X12

Broj dijela: 3717923

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|-----------------------|
| Montažni promjer 1 | 9 mm |
| Montažni promjer 2 | 10 mm |
| Izvedbena veličina | 25 |
| Nazivna duljina | 22 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Maks. broj okretaja | 8000 rpm |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Temperatura okoline | -25 °C...60 °C |
| Maseni moment inercije | 3.2 kgmm ² |
| Prenosivi moment | 9 Nm |
| Težina proizvoda | 43.2 g |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |