

Prilagodljivi hvataljkasti prsti DHAS-GF-60-U-BU

Broj dijela: 3998967

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	60
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s masenim udjelom većim od 1 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	10 °C...50 °C
Težina proizvoda	7 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal čeljusti	TPE-U (PU)