

Spojni kabel NEBC-C-S1WA9HS-K- -N-B-LE5-PT-S10

Broj dijela: 4106124

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|-------------------------------|
| Na temelju norme | DIN 47100 |
| protokol | I-Port |
| Oznaka linije | bez držača znaka |
| Učestalost priključivanja | 50 |
| Senzor električnog priključka 1, funkcija | Stranica Field uređaja |
| Senzor električnog priključka 1, dizajn | Pravokutni |
| Električni priključak 1, vrsta priključka | Utičnica |
| Električni priključak 1, utičnica za kabel | pod kutom |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja | Sub-D |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica | 9 |
| Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice | 5 |
| Električni priključak 1, vrsta montaže | 2x vijak 4-40 UNC s brtvom |
| Senzor električnog priključka 2, funkcija | Kontrolna strana |
| Električni priključak 2, vrsta priključka | kabel |
| Električni priključak 2, tehnika spajanja | otvoreni kraj |
| Električni priključak 2, broj pinova / žica | 5 |
| Područje pogonskog napona DC | 0 V...30 V |
| Opterećenje struje pri 40°C | 5.2 A |
| Priključak zaštitnog vodiča | nedostupan |
| Duljina kabela | 0.5 m...20 m |
| Kvaliteta upravljanja | Standard |
| Radius savijanja, fiksno polaganje kabela | 26 mm |
| Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela | 78 mm |
| Promjer kabela | 6.5 mm |
| Tolerancija promjera kabela | ± 0,1 mm |
| Struktura kabela | 5 x 0,5 mm ² |
| Nazivni presjek vodiča | 0.5 mm ² |
| Klasa zaštite | IP65 IP67 IP69K |
| Napomena o stupnju zaštite | u sastavljenom stanju |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--------------------------------|
| Posebna svojstva | lako se čisti |
| Temperatura okoline | -5 °C...60 °C |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -5 °C...60 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 °C...40 °C |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU RoHS direktivi |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK RoHS propisima |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 3 -Jako opterećenje korozijom. |
| Materijal omotača kabela | PVC |
| Boja omotača kabela | Siva |
| Materijal za kućište | PA ojačan |
| Boja kućišta | sivo |
| Materijalni vijci | Plemeniti čelik |
| Materijalne brtve | EPDM |
| Materijal utikačkih kontakata | Pozlaćena bronca |
| Materijal izolacijske čahure | PVC |