



Pneumatski ventil VL/O-3-PK-3

Broj artikla: 4233

FESTO

Već prema izboru priključaka, neaktivirana funkcija s prolazom ili bez prolaza.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 otvoren, monostabilan
Normalni nazivni protok	100 l/min
Pogonski tlak	0 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Tanjur - sjedište
Nazivni promjer	2,5 mm
Vrijeme sklapanja isklj	50 ms
Vrijeme sklapanja uklj	12 ms
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Medij upravljanja	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	110 g
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj ploči na montažnom okviru s prolaznim provrtom po izboru:
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 4	PK-3
Pneumatski priključak 5	PK-3
Material of connecting plate	Mjedi PPS ojačano
Material seals	NBR
Material housing	Plastika Cinkov tlačni ljev