


# Kuglasta slavina VZBM-1/4-RP-40-D-2-F03-B2B3

Broj artikla: 4405646

FESTO

Brass, 2/2-way, nominal width 1/4", top flange F03, PN40, thread EN 10226-1.

Festo je samo prodavač ovog proizvoda, ne i proizvođač



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost   |
|--|--|
| Konstruktivna struktura  | 2-smjerna kuglasta slavina   |
| Način aktiviranja  | mehanički  |
| Princip brtvljenja   | mekano   |
| Položaj ugradnje   | proizvoljno  |
| Vrsta pričvršćenja   | Ugradnja vodova  |
| Priključak procesnog ventila                                       | Rp1/4  |
| Indikacija sklopnog položaja                                       | Smjer proreza = smjer protoka  |
| Slika bušenja prirubnice   | F03  |
| Unutarnji promjer  | 10 mm  |
| Nazivni promjer DN   | 8  |
| Funkcija ventila   | 2/2  |
| Smjer strujanja  | reverzibilno   |
| Nazivni tlak armature  | 40   |
| Moment pri pokretanju kod razlike tlaka, nazivni tlak, armature PN | 3,2 Nm   |
| Zasnovano na normi   | EN 10226-1<br>ISO 5211   |
| Medij  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-:-]<br>Inertni plinovi<br>Voda - nema vodene pare<br>neutralne tekućine |
| Temperatura medija   | -20 ... 130 °C   |
| Protok Kv  | 5,9 m <sup>3</sup> /h  |
| Materijal - napomena   | RoHS sukladno  |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III   |
| Material housing   | Mjed<br>poniklano  |
| Broj materijala kućišta  | CW617N   |
| Material seals   | HNBR<br>PTFE   |
| Material ball  | Mjed<br>kromirano  |
| Broj materijala kugle  | CW614N   |
| Material shaft   | Mjed   |
| Broj materijala vratila  | CW614N   |
| Težina proizvoda   | 412 g  |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)                                | prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica  |
| Klasa korozione otpornosti KBK                                     | 1 - niska otpornost na koroziju  |