

Kuglasta slavina

VZBM-2-RP-25-D-2-F0305-B2B3

Broj artikla: 4405653

FESTO

Brass, 2/2-way, nominal width 2", top flange F0305, PN25, thread EN 10226-1.

Festo je samo prodavač ovog proizvoda, ne i proizvođač



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerna kuglasta slavina
Način aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Rp2
Indikacija sklopnog položaja	Smjer proreza = smjer protoka
Slika bušenja prirubnice	F03 F05
Unutarnji promjer	50 mm
Nazivni promjer DN	50
Funkcija ventila	2/2
Smjer strujanja	reverzibilno
Nazivni tlak armature	25
Moment pri pokretanju kod razlike tlaka, nazivni tlak, armature PN	14,5 Nm
Zasnovano na normi	EN 10226-1 ISO 5211
Medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-:-] Inertni plinovi Voda - nema vodene pare neutralne tekućine
Temperatura medija	-15 ... 90 °C
Protok Kv	243 m ³ /h
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Mjed poniklano
Broj materijala kućišta	CW617N
Material seals	FPM HNBR PTFE
Material ball	Mjed kromirano
Broj materijala kugle	CW617N
Material shaft	Mjed
Broj materijala vratila	CW617N
Težina proizvoda	1.770 g
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju